

Guia FEN-12/16-80-KF

Cód. do item: 8204026

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12/16
Curso	80 mm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força máx. Fy	520 N
Força máxima Fy estática	830 N
Força máx. Fz	520 N
Força máxima Fz estática	830 N
Torque máximo Mx	12 Nm
Torque máximo Mx estático	20 Nm
Torque máximo My	7 Nm
Torque máximo My estático	12 Nm
Torque máx. Mz	7 Nm
Torque máx. Mz estático	12 Nm
Força de deslocamento	15 N
Cargas móveis	257 g
Peso do produto	525 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço temperado
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da placa de adaptação	Liga de alumínio forjado anodizado