


Placa de alimentação VMPA-FB-SP-M12-V

Cód. do item: 8204604

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Alimentação de tensão máx.	4 A
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 25 %
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	200 g
Conexão elétrica	5 pinos M12x1 conector redondo
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Reforçado com PA
Material corpo	Alumínio em fundição injetada