


Ventosa OGVN-75-A-U

Número de referência: 8204838

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura da ventosa	16 mm
Diâmetro da ventosa	75 mm
Volume de sucção	42.8 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Formato da ventosa	Foles redondos, 1,5 convoluções
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	10 oC...45 oC
Peso do produto	40 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Cor	Azul/azul claro
Dureza da margem	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	PUR