

Placa adaptadora OAMC-PA-G14-4

Cód. do item: 8205196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material do suporte de montagem	Alumínio anodizado
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Placa de conexão
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	1 Nm
Peso do produto	215 g
Tipo de fixação	Montagem direta por roscas
Fixação por ventosa	Rosca fêmea G1/4
Fixação por ventosa, quantidade	4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material da placa	Liga de alumínio anodizado