


Conjunto de montagem axial EAMM-A-X22-42A

Número de referência: 8210057

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque transmissível	0.95 Nm
Peso do produto	60 g
Código da interface, atuador	X22
Código da interface, Motor in	42A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS