

Compensador de altura VAL-3/8-80-F1A

Cód. do item: 8210510

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	80 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	275 g
Tipo de fixação	Com rosca macho M25x1,5
Fixação por ventosa	Rosca interna G3/8
Conexão do vácuo	Rosca interna G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio
Material suporte	Alumínio POM aço inoxidável de alta liga