

Filtro de linha OAFA-C-Q6-E-F

Cód. do item: 8212640

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Indicação de aplicação	O corpo não deve ser limpo com solventes polares (como álcool).
Posição de instalação	Indiferente
Grau de filtragem	10 µm
Pressão operacional	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Meio de operação	Ar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão pneumática	para Ø externo de 6 mm do tubo flexível
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	HNBR
Material do filtro	PE
Material corpo	PA