


Ventosa com adaptador OGVM-50-S-N-RA

Cód. do item: 8213219

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	5 mm
Raio mínimo da ferramenta	45 mm
Diâmetro nominal	7 mm
Diâmetro da ventosa	50 mm
Volume de sucção	8.4 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de retenção sob pressão de operação nominal	90 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	64 N
Peso do produto	37 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	Adaptador retangular RA
Cor	preto
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR