

Compensador de altura VAL-M5-5-F1A

Cód. do item: 8214722

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	25 g
Tipo de fixação	com rosca macho M16x1
Fixação por ventosa	Rosca fêmea M5
Conexão do vácuo	Rosca fêmea M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio
Material suporte	Alumínio POM aço inoxidável de alta liga