

Compensador de altura VAL-1/8-10-F1A

Cód. do item: 8214723

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	10 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	62 g
Tipo de fixação	com rosca macho M22x1,5
Fixação por ventosa	Rosca fêmea G1/8
Conexão do vácuo	Rosca fêmea G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio
Material suporte	Alumínio POM aço inoxidável de alta liga