


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-84AA

Cód. do item: 8217188

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	69.1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.76 kgmm²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	674 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface motor In	84AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS