

# Unidade de indicação e controle CDSV-P20-A

FESTO

Cód. do item: 8217573



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máximo do cabo	3 m
Elementos de painel de comando	3 botões
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Resistência a sobrecarga	Disponível
Amplitude de tensão de funcionamento CC	15 V...30 V
Consumo de corrente com tensão operacional nominal	Eletrônica: <= 100 mA
Consumo de corrente máx.	20 mA
Marca KC	KC-EMV
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 oC...80 oC
Umidade relativa do ar	0 - 85%
Grau de proteção	IP40
Classe de proteção	III
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	21 g
Consumo de potência elétrica	0.5 W
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Altura de trabalho nominal	<= 2000 m NHN
Tipo de indicação	LCD iluminado
LED indicador de status operacional	através da luz de fundo
Indicação de status	LED azul = estado normal LED vermelho = falha
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA