


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T46-82AA

Cód. do item: 8222010

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	56 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	760 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface motor In	82AA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS