

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-65-T42-40R-87

Cód. do item: 8223764

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                 | Valor                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Tamanho                        | 65                     |
| Distância média                | 87 mm                  |
| Posição de instalação          | Indiferente            |
| Relação de redução             | 1:1                    |
| Máx. rotação                   | 3000 1/min             |
| Conformidade LABS              | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura de armazenamento   | -20 oC...60 oC         |
| Umidade relativa do ar         | 0 - 95%                |
| Grau de proteção               | IP40                   |
| Temperatura ambiente           | 0 oC...50 oC           |
| Momento de inércia             | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque sem carga               | 0.22 Nm                |
| Torque transmissível           | 3 Nm                   |
| Peso do produto                | 678 g                  |
| Código da interface do atuador | T42                    |
| Código da interface motor In   | 40R<br>40RA            |
| Indicação sobre os materiais   | Conformidade RoHS      |