

# Acoplamento EAMC-42-50-14-16-U

Cód. do item: 8228280

FESTO



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro de montagem 1       | 14 mm                  |
| Diâmetro de montagem 2       | 16 mm                  |
| Tamanho                      | 42                     |
| Comprimento nominal          | 50 mm                  |
| Posição de instalação        | Indiferente            |
| Máx. rotação                 | 6000 1/min             |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC         |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95%                |
| Temperatura ambiente         | -25 oC...60 oC         |
| Momento de inércia           | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transmissível         | 21 Nm                  |
| Peso do produto              | 147 g                  |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS      |