

Acoplamento EAMC-56-58-16-24

Cód. do item: 8228283

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	16 mm
Diâmetro de montagem 2	24 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	58 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	294 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS