

Cubo da embreagem EAMC-H-15-7-GB8-6.35

Cód. do item: 8228649

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	6.35 mm
Tamanho	15
Comprimento nominal	12.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.191 kgmm ²
Torque transmissível	2 Nm
Peso do produto	5 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS