

Cubo da embreagem EAMC-H-25-10-GB8-11

Cód. do item: 8228652

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	11 mm
Tamanho	15/25
Comprimento nominal	15.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	1.04 kgmm ²
Torque transmissível	2 Nm
Peso do produto	12 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS