

# Cubo da embreagem EAMC-H-25-10-GB8-14

Cód. do item: 8228653

FESTO



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                  |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro de montagem 1       | 14 mm                  |
| Tamanho                      | 15/25                  |
| Comprimento nominal          | 15.4 mm                |
| Posição de instalação        | Indiferente            |
| Máx. rotação                 | 10000 1/min            |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC         |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95%                |
| Temperatura ambiente         | -25 oC...60 oC         |
| Momento de inércia           | 1.04 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transmissível         | 2 Nm                   |
| Peso do produto              | 11 g                   |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS      |