


# Cubo da embreagem EAMC-H-30-10-GB16-8

Cód. do item: 8228655

FESTO



## Ficha técnica

| Característica               | Valor                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro de montagem 1       | 8 mm                  |
| Tamanho                      | 30                    |
| Comprimento nominal          | 20.7 mm               |
| Posição de instalação        | Indiferente           |
| Máx. rotação                 | 8000 1/min            |
| Conformidade LABS            | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC        |
| Umidade relativa do ar       | 0 - 95%               |
| Temperatura ambiente         | -25 oC...60 oC        |
| Momento de inércia           | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque transmissível         | 7.5 Nm                |
| Peso do produto              | 26 g                  |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS     |