

Cubo da embreagem
EAMC-H-30-10-GB16-14

Cód. do item: 8228660

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	14 mm
Tamanho	30
Comprimento nominal	20.7 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	13.5 Nm
Peso do produto	23 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS