

Cubo da embreagem
EAMC-H-35-13-GB16-19

Cód. do item: 8228661

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	19 mm
Tamanho	30/35
Comprimento nominal	23.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	5.8 kgmm ²
Torque transmissível	15 Nm
Peso do produto	31 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS