

Acoplamento EAMC-42-50-16-20-U

Cód. do item: 8230707

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	16 mm
Diâmetro de montagem 2	20 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	50 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	140 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS