


Filtro
MS6-LF-AGF-C-R-M
 Cód. do item: 8232879

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	5 µm
Dreno	manual giratório
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Copo de proteção	Proteção de plástico
Nível do separador do condensado	75 %
Pressão operacional	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	3200 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tamanho dos poros	5 µm
Peso do produto	900 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada
Material vedações	NBR
Material do filtro	PE

Característica	Valor
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	PC
Material do disco de separação	POM