


Unidades de tratamento de ar combinadas MSB4-1/4:I1:I3

Cód. do item: 8233006

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	manual giratório
Estrutura	Filtro de fibra
Quantidade máx. de condensado	19 ml
Copo de proteção	Proteção de plástico
Pressão operacional	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Fluxo normal máximo	360 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	400 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material vedações	NBR
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	PC