

Unidades de tratamento de ar combinadas MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Cód. do item: 8233010

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Segurança de ativação	Manopla com retentor pode ser fechada com acessórios
Estrutura	Válvula reguladora de pressão sem manômetro
Função reguladora	Pressão de saída constante com compensação de pré-pressão Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa
Pressão operacional	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Faixa de regulagem de pressão MPa	0.03 MPa...0.7 MPa
Faixa de regulagem de pressão	0.3 bar...7 bar
Faixa de regulagem de pressão psi	4.35 psi...101.5 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	490 g
Tipo de fixação	com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada