


Unidades de tratamento de ar combinadas MSB6-3/8:12:14

Cód. do item: 8233037

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	totalmente automático
Estrutura	Filtro de fibra
Quantidade máx. de condensado	38 ml
Copo de proteção	Proteção de plástico
Pressão operacional	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Fluxo normal máximo	900 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1240 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Material vedações	NBR
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	PC