


Conjunto de montagem axial EAMM-A-S60-70A

Cód. do item: 8234797

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	62.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	750 g
Código da interface do atuador	S60
Código da interface motor In	70A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS