

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-S60-80P-177

Cód. do item: 8234877

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	175 kgmm ²
Torque sem carga	0.25 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	3010 g
Código da interface do atuador	S60
Código da interface motor In	80P 80PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS