Bloco distribuidor
FR-12-PK-3-B

Número de referência: 8761



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
N.º de saídas	12
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/4
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 4 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido