


Válvula da alavanca com dedo THO-3-1/4-B

Número de referência: 8990

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, solenoide simples, aberto
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	600 l/min
Porta de trabalho pneumática	G1/4
Pressão operacional	-0.95 bar...10 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	7 mm
Tipo de controlo	Direto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	22.5 N
Peso do produto	210 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido