


# Válvula da alavanca com dedo TH-5-1/4-B

Número de referência: 8994

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 5/2, monoestável                                                   |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 550 l/min                                                          |
| Porta de trabalho pneumática                                       | G1/4                                                               |
| Pressão operacional                                                | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Construção                                                         | Assento axial                                                      |
| Largura nominal                                                    | 7 mm                                                               |
| Tipo de controlo                                                   | Direto                                                             |
| Prevenção e proteção contra explosões                              | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                     |
| Força de atuação                                                   | 34 N                                                               |
| Peso do produto                                                    | 320 g                                                              |
| Tipo de montagem                                                   | Pelo orifício de passagem                                          |
| Conexão pneumática 1                                               | G1/4                                                               |
| Conexão pneumática 2                                               | G1/4                                                               |
| Conexão pneumática 3                                               | G1/4                                                               |
| Conexão pneumática 4                                               | G1/4                                                               |
| Conexão pneumática 5                                               | G1/4                                                               |
| Material de vedações                                               | NBR                                                                |
| Material da caixa                                                  | Alumínio fundido                                                   |