

Tubo de metal revestido a plástico PM-6

Número de referência: 9087

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	25 mm
Diâmetro interior	5.2 mm
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...30 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 oC...65 oC
Peso do produto por comprimento	0.032 kg/m
Cor	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	Liga de alumínio forjada PE