

Válvula de alavanca

HSO-4/3-1/4



Número código: 9340

FESTO

Válvula direcional de 4/3 vias com alavanca manual, centro aberto negativo.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2006

Esse tipo é adequado para operação com vácuo. Conexão de vácuo em 1 (P) e 3 (R).



Ficha técnica

Característica	Valor
Vazão nominal padrão	1.200 l/min
Conexão pneumática 2	G1 1/4
Conexão pneumática 4	G1 1/4
Pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Princípio construtivo	Válvula de fechamento
Diâmetro nominal	8 mm
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de acionamento	12 N
Peso do produto	0,39 kg
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1 1/4
Conexão pneumática 3	G1 1/4
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material das vedações	NBR
Informação sobre material do corpo	Injetados de alumínio