

## Conexão rápida de anteparo SCK-PK-4-KU

Cód. do item: 9388

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Anteparo
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm para Ø interno do espião de 4 mm, com porca de aperto
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm para espião com Ø interno de 4 mm com porca
Material da porca de aperto	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da porca	POM
Material do conector	POM