

Adaptador AD-G3/8-3/8NPT-I

Número de referência: 9397

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	11.5 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	25 Nm
Torque de aperto máx., conexão pneumática 2	22 Nm
Torque de aperto nominal	38.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	25.3 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca interior 3/8 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC
Material da caixa	Aço galvanizado