

Controlo/silenciador de fluxo GRU-1/4-B

Número de referência: 9517

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de pressão acústica
Seleção da função adicional	Com silenciador
Conexão pneumática 1	G1/4
Elemento de ajustamento	Parafuso com cabeça ranhurada
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo padrão 6->0 bar	0 l/min...1500 l/min
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Material da caixa	Alumínio
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...70 oC
Peso do produto	25 g
Material de inserção no amortecedor	PE
Material do punhão aparafusado	Alumínio fundido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do parafuso de ajuste	PA