


Válvula de pulsações de curta duração VLK-3-PK-3

Número de referência: 9639

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2.5 mm
Pressão operacional	2.5 bar...8 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	90 l/min
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	170 g
Tipo de montagem	Na estrutura de montagem
Material de vedações	TPE-U(PU)
Material da caixa	Zinco fundido