

Válvula de escape rápido SE-1/4-B

Número de referência: 9686

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Escape rápido
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo nominal padrão do escape de ar 6->5 bar	1200 l/min
Pressurização da taxa de fluxo nominal padrão 6->5 bar	960 l/min
Pressão operacional	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 oC...75 oC
Material da caixa	Zinco fundido
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Largura nominal	7 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...75 oC
Peso do produto	100 g
Conexão pneumática 3	G1/4
Material de vedações	NBR