

Indicador de pressão OH-10

Número de referência: 9791

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	4 g
Conexão pneumática	Conector dentado PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS