

## Encaixe em T dentado TCN-3/8-PK-6

Número de referência: 11966

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                      | 4.9 mm                                                                                            |
| Tipo de vedante no perno aparafusado                 | Anel vedante                                                                                      |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...10 bar                                                                                |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                 | 0 °C...60 °C                                                                                      |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca macho G3/8                                                                                  |
| Conexão pneumática 2                                 | Para tubos de diâmetro externo 8 mm                                                               |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                    | Alumínio<br>Zinco fundido                                                                         |