


Conector antepara dentado SCN-PK-4

Número de referência: 11973

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2.8 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Para tubos de diâmetro externo 6 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio
Material da porca	Aço, galvanizado