

# Silenciador AMTE-M-LH-N12

Número de referência: 1206992

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                            |
| Tamanho da embalagem                   | 10                                                     |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                        |
| Taxa de fluxo relativa à atmosfera     | 9240 l/min                                             |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                       |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                         |
| Nível de ruído                         | 85 dB(A)                                               |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...80 oC                                         |
| Peso do produto                        | 46 g                                                   |
| Conexão pneumática                     | 1/2 NPT                                                |
| Material de inserção no amortecedor    | Bronze                                                 |
| Material do punhão aparafusado         | Latão                                                  |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                             |