

Eixo motor
EAMB-24-9-15X21-16X20

Número de referência: 1344642

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	15 mm
Diâmetro do suporte 2	16 mm
Tamanho	80
Comprimento nominal	21 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	3.1 kgmm ²
Torque transmissível	29 Nm
Peso do produto	72 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS