


# Ventosa com conexão VAS-55-1/4-SI-B

Número de referência: 1379348

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Compensador da altura da ventosa                 | 3.5 mm                                                         |
| Largura nominal                                  | 4 mm                                                           |
| Diâmetro da ventosa                              | 55 mm                                                          |
| Volume de sucção                                 | 8.01 cm <sup>3</sup>                                           |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                        |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                    |
| Formato da ventosa                               | Redondo, plano                                                 |
| Pressão operacional                              | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 2 - tensão moderada da corrosão                                |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364 zona III                                             |
| Alimentação segura                               | Ver informação complementar do material                        |
| Temperatura ambiente                             | -40 oC...200 oC                                                |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 110 N                                                          |
| Peso do produto                                  | 19 g                                                           |
| Tipo de montagem                                 | Através da porta de vácuo                                      |
| Conexão de vácuo                                 | G1/4                                                           |
| Cor                                              | Transparente                                                   |
| Dureza da margem                                 | 60 +/- 5                                                       |
| Material do punhão aparafusado                   | Liga de alumínio forjada                                       |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                     |
| Material da ventosa                              | VMQ (silicone)                                                 |