


Base de apoio do coletor NAV-1/4-NPT-1C

Número de referência: 13998

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	110 mm
Pressão operacional	16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	NPT1/8-27
Conexão de ar piloto 14	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/4-18
Conexão pneumática 4	NPT1/4-18