

Conector fêmea MSSD-E

Número de referência: 14098

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	8 g
Ligação elétrica 1	Tomada angular, formato retangular, 3 pinos, formato C
Ligação elétrica 2	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...300 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	6 A
Conector do cabo	Pg7
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	0.75 mm²
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de contaminação	3
Material da caixa	Reforçado com PA
Cor da caixa	Preto
Material de vedações	NBR