

Adição do contador PZA-A-B

Número de referência: 14992

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Contador de sequências mecânico com atuador pneumático
Método de reposição	Botão de pressão sinal pneumático
Ecrã	6 dígitos
Queda da pressão, atuador	0,2 ± 0,1 bar
Queda de pressão, reposição	0,15 ± 0,1 bar
Pressão de resposta do atuador	0,6 ± 0,2 bar
Reposição da pressão de resposta	0,6 ± 0,2 bar
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Pressão de reposição mínima	2 bar
Comprimento mín. do impulso para o atuador	10 ms
Comprimento do impulso mínimo na reposição	180 ms
Comprimento de pausa mínimo do acionamento	15 ms
Período de pausa mínimo para reposição	50 ms
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	155 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material da caixa	ABS