


Módulo de fixação EV-16-4

Número de referência: 150682

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	4 mm
Área de fixação	Ø16
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...40 oC
Peso do produto	15 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M3
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do diafragma	TPE-U(PU)