

Cotovelo
LJK-1/8-I/I
Número de referência: 151784

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	25 g
Montagem da ventosa	G 1/8
Conexão de vácuo	G1/8